

**Multimeter, Tip naprave: 9917****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473320 9917
GTIN	4045197554291
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovano dvokomponentno ohišje z gumijastim oplaščenjem. Velik dobro berljiv digitalni zaslon z osvetlitvijo ozadja, ki se lahko vklopi. Merilne naprave s samodejno izbiro merilnega območja. Vse naprave so na zadnji strani opremljene z držali za merilne konice za enoročno uporabo, z lokom za pokončno postavitvev.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Digitalni merilni instrumenti z obširnimi naborom funkcij.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Obseg dobave:

Vključno z baterijami (vel. 960 2 kosa, vel. 9917 1 kos) in merilnimi vodniki art. 473328, vel. 2. Temperaturno tipalo, pokrovi za zapiranje in nosilna torbica.

Tehnični opis

Frekvenca	0,001 Hz – 9,9 MHz
Obseg prikaza	4000
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Izmenični tok AC	0,1 μ A - 10 A
luknjačev z držalom	0,1 mV – 1000 V
Osnovna točnost	1,5 %
Enosmerni tok DC	0,1 μ A - 10 A
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Preverjanje diod	da
Upor	0,1 Ω – 40 M Ω
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 1000 V
akustični preizkus prevodnosti	da
Merilni postopek	RMS
Oznaka proizvajalca	9917
Tipka za zadržanje vrednosti	da
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Temperatura	-20 - 760 °C
Kapaciteta	1 pF – 200 μ F
samodejni izklop	da
Kalibriranje	I3
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	Art. 081556 vel. 6LR61
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranjedigitalnega multimetra Število decimalnih mest 3

027000 3

027010 3

DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3

Pribor

Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm

473328 2