

Mahr**Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434312 12,5
GTIN	4059192014438
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom številčk (**11 mm**) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija:

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Z **vgrajenim radijskim sistemom i-wi** za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.
Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Tehnični opis

Ø ohišja	58 mm
Debelina ohišja	35 mm
Merilna sila	0,65–0,90 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilno območje	12,5 mm
Kalibriranje	C1
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

023000 12,5

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023010 12,5

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 2

434910 2

Jekleno tipalo Tip 12

434900 12

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11

434910 11

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm

434920 15

Jekleno tipalo Tip 14/30

434900 14/30

Jekleno tipalo Tip 11

434900 11

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm

434920 60

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10

434910 10

Jekleno tipalo Tip 18/5

434900 18/5

Jekleno tipalo Tip 14/15

434900 14/15

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm

434920 40

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2

434915 2

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm

434918 25

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm

434920 20

Jekleno tipalo Tip 18/2

434900 18/2

Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip R2

498940 R2

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm

434917 50

Jekleno tipalo Tip 11/30

434900 11/30

Jekleno tipalo Tip 18/1

434900 18/1

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6

434910 18/6

Jekleno tipalo Tip 39

434900 39

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24

Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100