

Mahr**Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434318 100
GTIN	4059192014568
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija:

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Tehnični opis

Merilno območje	100 mm
Debelina ohišja	35 mm
Kalibriranje	C1
Ø ohišja	58 mm
Merilna sila	1,60–3,50 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,008 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023000 100
--	------------

DAkS-kalibriranje
Analogna merilna ura 0,01 in digitalna
merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100
mm

023010 100

Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450

081560 CR2450