

**Mahr****Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434312 25
GTIN	2050001058614
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom številčk (**11 mm**) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Absolutna funkcija:**

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

**Faktor je nastavljen** prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Z **vgrajenim radijskim sistemom i-wi** za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

**Funkcija:**

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.  
Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

## Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Debelina ohišja	35 mm
Merilna sila	0,65–1,15 N
Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1
Merilno območje	25 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

023000 30

Kalibriranje analognih merilnih ur 0,01 in digitalnih merilnih ur 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm

DAkkS-kalibriranje Analogni merilni ur 0,01 in digitalni merilni ur 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm

023010 100

## Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450

081560 CR2450

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK