

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434270 25
GTIN	7630041111194
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številčk (višina številčk 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/polje z gumbi je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Način za **absolutno/relativno merjenje**. Grafični prikaz vpisanih mejnih vrednosti. Samodejni izklop, funkcija za prednastavitev, prenos podatkov, preklop smeri štetja. Možnost blokade polja z gumbi.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Vmesnik: Vmesnik RS232C

Kalibriranje: C1

Preklop odčitavanja: 0,01 mm

Preklop odčitavanja: 0,0005 col

Točnost: 0,02 mm

Merilna sila: < 2 N

Ø vpenjalnega držala h6: 8 mm

Ø ohišja: 57 mm

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Merilno območje	25 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	57 mm
Merilna sila	< 2 N
Debelina ohišja	27 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Točnost	0,02 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	013210 30
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	013250 100
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30

DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm

023010 100

Pribor

Jekleno tipalo Tip 13

434900 13

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11

434910 11

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm

434918 50

Jekleno tipalo Tip 17

434900 17

Jekleno tipalo Tip 18/6

434900 18/6

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm

434920 60

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm

434920 80

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm

434920 10

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm

434920 100

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10

434910 10

Jekleno tipalo Tip 11/15

434900 11/15

Jekleno tipalo Tip 14/30

434900 14/30

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm

434920 20

Jekleno tipalo Tip 18/3

434900 18/3

Priključni kabel duplex Tip 2

498950 2

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm

434917 50

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm

434920 50

Jekleno tipalo Tip 11/25

434900 11/25

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm

434920 90

Jekleno tipalo Tip 11/20

434900 11/20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 16

434910 16

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5

434910 18/5

Jekleno tipalo Tip 11/30

434900 11/30

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4

Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25