

**BENNING****Preizkuševalnik prevodnosti DUTEST pro, Tip naprave: DUTESTPRO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Visoko in nizko ohmsko preizkušanje prevodnosti s 3-stopenjskim LED-prikazovalnikom in glasnim brenčalom. Prikaz tuje napetosti in polarnosti, enopolno in brezkontaktno preverjanje faz. Nastavljiva glasnost brenčala (3-stopenjsko/IZKLOP) in svetilnost (4-stopenjsko). Z visokozmogljivo LED žepno svetilko.

**Uporaba:**

Za preverjanje električnih vodov, omrežij, naprav, aparatov in sestavnih delov.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).**

**Obseg dobave:**

Vklj. s 4 mm merilnimi vodniki, megnetnim držalom in zaponko za pas.

**Dodatni pribor:**

Baterije art 081561 vel. LR6.

**Tehnični opis**

Preverjanje prevodnosti	0–0,1/1/10 (LED); 0–0,1 (brenčalo) kΩ
Prikaz polarnosti	LED +/–

Prikaz prevodnosti	LED tristopenjski
Prikaz tuje napetosti AC/DC	6–400; pulzirajoč opozorilni ton V
Oznaka proizvajalca	DUTESTPRO
enopolno preverjanje faz	več kot 4 mm merilni vodnik / brezžično z detektorjem
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Preizkuševalnik prevodnosti in vodnikov

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6