

**Mala merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5IP mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Najmanjša digitalna merilna ura (Ø ohišja 44 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Številne funkcije: absolutni in relativni način, prednastavitve. Z dodatnim vodilom v obliko lastovičjega repa na hrbtni strani.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Opto RS232 z 9-polnim, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Kalibriranje: C1

Točnost: 0,005 mm

Merilna sila: 0,5 – 0,9 N

Ø vpenjalnega držala h6: 8 mm

Ø ohišja: 44 mm
Debelina ohišja: 19 mm

Tehnični opis

Debelina ohišja	19 mm
Kalibriranje	C1
Merilna sila	0,5 – 0,9 N
Ø ohišja	44 mm
Merilno območje	12,5 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Točnost	0,005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Messuhr

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013210 12,5
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Mednarodna velikost izvedbe CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498951 USB2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Vrtljivo tipalo	434912
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30

Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90