

Mahr**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 434320 12,5 |
| GTIN | 4059192014629 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija: nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Dinamične merilne funkcije (MAKS/MIN): Za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------------|
| Kalibriranje | C1 |
| Ø ohišja | 58 mm |
| Merilna sila | 0,65–0,90 N |
| Merilno območje | 12,5 mm |
| Debelina ohišja | 35 mm |
| Ø vpenjalnega držala h6 | 8 mm |
| Preklop odčitavanja | 0,00002 col |
| Preklop odčitavanja | 0,0005 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 42 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2450 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Preklop odčitavanja | mm / col |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock |
| Merilno orodje | digitalni |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |

Storitve

| | |
|--|-------------|
| DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm | 023010 12,5 |
| Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm | 023000 12,5 |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Jekleno tipalo Tip 30/10 | 434900 30/10 |
| Jekleno tipalo Tip 28 | 434900 28 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5 | 434910 18/5 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm | 434920 10 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3 | 434910 18/3 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm | 434920 20 |
| Jekleno tipalo Tip 29/10 | 434900 29/10 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm | 434920 70 |
| Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm | 434917 25 |
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498975 |
| Jekleno tipalo Tip 14 | 434900 14 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm | 434920 40 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm | 434920 30 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 17 | 434910 17 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 11 | 434910 11 |
| Jekleno tipalo Tip 11/30 | 434900 11/30 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm | 434920 100 |
| Jekleno tipalo Tip 18/5 | 434900 18/5 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 14 | 434910 14 |
| Jekleno tipalo Tip 24 | 434900 24 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 2 | 434910 2 |
| Jekleno tipalo Tip 11/25 | 434900 11/25 |
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498965 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6 | 434910 18/6 |
| Jekleno tipalo Tip 14/20 | 434900 14/20 |
| Jekleno tipalo Tip 39 | 434900 39 |
| Jekleno tipalo Tip 14/15 | 434900 14/15 |

| | |
|---|---------------|
| Jekleno tipalo Tip 18/2 | 434900 18/2 |
| Jekleno tipalo Tip 11/35 | 434900 11/35 |
| Jekleno tipalo Tip 12 | 434900 12 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm | 434920 15 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm | 434920 80 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1 | 434910 18/1 |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450 | 081560 CR2450 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm | 434920 60 |
| Jekleno tipalo Tip 18/4 | 434900 18/4 |
| Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm | 434918 50 |
| Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2 | 498940 D2 |
| Jekleno tipalo Tip 14/30 | 434900 14/30 |
| Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2 | 498940 USB2 |
| Jekleno tipalo Tip 14/40 | 434900 14/40 |
| Jekleno tipalo Tip 10 | 434900 10 |
| Jekleno tipalo Tip 18/6 | 434900 18/6 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 16 | 434910 16 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm | 434920 50 |
| Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2 | 498940 R2 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4 | 434910 18/4 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2 | 434910 18/2 |
| Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm | 434917 50 |
| Vrtljivo tipalo | 434912 |
| Jekleno tipalo Tip 20 | 434900 20 |
| Jekleno tipalo Tip 29/20 | 434900 29/20 |
| Jekleno tipalo Tip 18/3 | 434900 18/3 |
| Jekleno tipalo Tip 11 | 434900 11 |
| Jekleno tipalo Tip 2 | 434900 2 |

| | |
|--|--------------|
| Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm | 434918 25 |
| Jekleno tipalo Tip 18/1 | 434900 18/1 |
| Oddajnik Tip S4E | 498966 S4E |
| Jekleno tipalo Tip 13 | 434900 13 |
| Jekleno tipalo Tip 11/20 | 434900 11/20 |
| Jekleno tipalo Tip 16 | 434900 16 |
| Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2 | 434915 2 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm | 434920 90 |
| Jekleno tipalo Tip 17 | 434900 17 |
| Jekleno tipalo Tip 15 | 434900 15 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 10 | 434910 10 |
| Jekleno tipalo Tip 11/15 | 434900 11/15 |