

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Razred artikla	42C

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

- **Preklop smeri štetja.**
- **Zelo ozko ohišje.**

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pokrovom z ušesom in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

**Tehnični opis**

Merilna sila	0,8 – 1,4 N
Kalibriranje	C1
Merilno območje	12,5 mm
Debelina ohišja	26 mm

Ø ohišja	58 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Ø vpenjalnega držala h7	8 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,025 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
	434918 50

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10