



Preizkuševalnik prevodnosti



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473264
GTIN	4045197554277
Razred artikla	42I

Opis

Izvedba:

Kompaktna preizkuševalna naprava v čvrstem dvokomponentnem ohišju, optični in akustični prikaz. Priključni krokodilčki olajšujejo uporabo, vklj. z ločeno lučjo za indikacijo (rdeča in zelena) za preverjanje prevodnosti in polarnosti na veliki razdalji, prenapetostna zaščita 250 V.

Uporaba:

Za preverjanje prevodnosti električnih vodnikov ipd., ki niso pod napetostjo in za ugotavljanje polarnosti polprevodniških elementov kot so npr. diode, tranzistorji ipd.

Standard:

EN 61326-1:2013.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081551 vel. 6LR61.

Tehnični opis

Preverjanje prevodnosti	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Zaščita pred preobremenitvijo	250 V
Število vključenih baterij	1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Preizkuševalnik prevodnosti in vodnikov