

 Mahr**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434320 25
GTIN	4059192014636
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Absolutna funkcija:** nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

**Faktor je nastavljen** prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

**Dinamične merilne funkcije (MAKS/MIN):** Za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

**Funkcija:**

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

## Tehnični opis

Debelina ohišja	35 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1
Merilno območje	25 mm
Merilna sila	0,65–1,15 N
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

**Pribor**

Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25

Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2