

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434110 100
GTIN	7640125025354
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Robustno aluminijasto ohišje z velikim prikazovalnikom z 11 mm visokimi številkami. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem. Nastavitev ničle v poljubnem položaju** za enostavno primerjanje izmerjenih vrednosti. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. **Prednastavitev mer** poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Individualna tipka za izbirne funkcije. Preklop smeri štetja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Tehnični opis

Ø ohišja	59,5 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Kalibriranje	C1

Merilno območje	100 mm
Merilna sila	1,8 – 3,0 N
Debelina ohišja	32,9 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023000 100

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032

Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15

Jekleno tipalo Tip 14/15

434900 14/15