

Garant**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Razred artikla	41C

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z zelo velikim (12 mm) kontrastnim LCD-prikazovalnikom. Zaradi referenčnega sistema je ura takoj po vklopu pripravljena za merjenje. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

Nastavljanje ničle v vsakem položaju, preklon smeri štetja, blokada gumbov pred nenamernim upravljanjem, samodejni izklop (po izbiri). Ponovni vklop ob premiku ali pritisku na gumb, referenčno razmerje ostane vedno ohranjeno.

Prednastavitev (prednastavitev mer). IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Merilna ura s privijačeno aluminijasto zaščitno kapico na koncu merilnega tipala. Alternativno je možna tudi snemljiva kapica. 1 baterija art. 81560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915, žični odmikalnik art. 434930, podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Merilna sila	0,5 – 1 N
Ø ohišja	60 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilno območje	12,5 mm
Kalibriranje	C1
Debelina ohišja	28 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Žični odmikalnik Dolžina 500 mm	434930 500
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50

Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Žični odmikalnik Dolžina 140 mm	434930 140