



TESA

Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številke (višina številke 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/polje z gumbi je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Način za **absolutno/relativno merjenje**. Grafični prikaz vpisanih mejnih vrednosti. Samodejni izklop, funkcija za prednastavitev, prenos podatkov, preklap smeri štetja. Možnost blokade polja z gumbi.

Maks, Min, Maks-Min (TIR), nastavljanje ničle, funkcija PRESET.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Merilna sila	< 2 N
Ø ohišja	57 mm

Podatkovni list

Merilno območje	12,5 mm
Debelina ohišja	27 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Točnost	0,004 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/434280-12,5>