

BENNING**merilnika izolacijske upornosti, Tip: IT101****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Merilnik izolacijske upornosti za izolacijske in nizkoohmske meritve **na električnih postrojih, napravah, vodih, motorjih in generatorjih.**

Funkcija:

Zaporni tok, indeks polarnost (PI), stopnja dielektrične absorpcije (DAR), funkcija avtomatske praznitve, ničelna izravnava merilnih vodnikov.

Uporaba:

Meritve: med drugim nizkoohmska meritev, meritev izolacijske upornosti (preizkusna napetost: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) in izračun zapornega toka, meritev upornosti s preizkusnim tokom 200 mA za preverjanje povezav zaščitnih vodnikov, meritev indeksa polarnosti, meritev stopnje dielektrične absorpcije, meritev napetosti, meritev upornosti.

Posebnosti: možnost izbire mejnih vrednosti za ISO-meritve, zelena LED-dioda za uspešno meritev, rdeča LED-dioda za preizkusno/tujo napetost, sprožitev meritve na merilni konici, notranji pomnilnik za 100merilnih vrednosti na merilni postopek, avtomatska praznitev kapacitivnih napetosti, izravnava ničle merilnih vodnikov, funkcija Lock.

Obseg dobave:

Vklj. z nosilno torbico, merilnimi vodniki, priključnimi krokodilčki, priključno konico za preizkušanje, gumijasto zaščitno oblogo, 4 baterijami art. 081561 vel. LR6.

Tehnični opis

Masa	630 g
Napajanje	4× 081561 LR6
Oznaka proizvajalca	IT 101
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	4
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Obseg prikaza	4000
Izolacijska upornost	50 kΩ – 20 GΩ
Nizkoohmski upor	0,01 - 40 Ω
Upor	0,01 Ω – 40 kΩ
Merilni postopek	TRUE RMS (AC/DC)
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I11
Vrsta izdelka	Merilnik upornosti

Storitve

Kalibriranje merilnika izolacijske upornosti Tip S	027150 S
--	----------

Pribor

Merilni vodniki Ø merilne konice 4 mm	473308 4
Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm	473308 2
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Garnitura merilnih vodnikov TA3, 8-delna Tip 8	473332 8
Nosilna torbica Duspol Tip B	473336 B