



Precizni notranji merilnik brez komparatorja Vario SV HM, Merilno območje: 6-18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi **izvedbe Schwenk**. **Schwenk Vario SV** je sestavljen sistem, ki s zamenljivimi merilnimi glavami pokriva široko merilno območje. **Z merilnimi čepi iz karbidne trdine.**

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik **brez** prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Tehnični opis

Število merilnih nastavkov	17
Število merilnih glav	2
Merilno območje	6 - 18 mm
Število merilnih ploščic	2
Merilna globina	100 mm

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

DAkKS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 13 mm	484030 13
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10