



Precizni notranji merilnik brez komparatorja Vario SV HM, Merilno območje: 18-160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435110 18-160
GTIN	2050001048042
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi **izvedbe Schwenk**. **Schwenk Vario SV** je sestavljen sistem, ki s zamenljivimi merilnimi glavami pokriva široko merilno območje. **Z merilnimi čepi iz karbidne trdine.**

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik **brez** prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Tehnični opis

Število merilnih nastavkov	20
Merilna globina	140 mm
Število merilnih ploščic	5
Merilno območje	18 - 160 mm
Število merilnih glav	2

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 160 mm	023210 160
--	------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 125 mm	484030 125
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 120 mm	484030 120
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18