



Precizni notranji merilnik, karbidna trdina, brez merilne ure SU, Merilno območje: 280-510mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 435050 280-510 |
| GTIN | 2050001046628 |
| Razred artikla | 46F |

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne \varnothing s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **s karbidno trdino.**

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Natančnost ponovitve brez merilne ure | 1,5 μ m |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Merilna globina | 400 mm |
| Število merilnih nastavkov | 7 |
| Merilno območje | 280 - 510 mm |
| Število merilnih ploščic | 4 |
| Centrirni krožnik, širina | 156 mm |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | C4 |
| Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 800 mm | 023210 800 |
|--|------------|

Pribor

| | |
|--|---------------|
| komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Podaljšek za merilno globino Dolžina 750 mm | 435142 750 |
| Podaljšek za merilno globino Dolžina 500 mm | 435142 500 |
| Podaljšek za merilno globino Dolžina 1500 mm | 435142 1500 |
| Induktivni komparator Extrames Tip 2001 | 434670 2001 |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm | 484030 10 |
| komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm | 434674 130/5 |
| komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Podaljšek za merilno globino Dolžina 250 mm | 435142 250 |
| Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm | 434807 10 |
| Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm | 434920 10 |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 290 mm | 484030 290 |
| Jekleno tipalo Tip 16 | 434900 16 |
| Podaljšek za merilno globino Dolžina 2000 mm | 435142 2000 |

| | |
|--|---------------|
| komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Digitalna merilna uraodčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm | 434322 12,5 |
| Podaljšek za merilno globino Dolžina 1000 mm | 435142 1000 |