

Garant**Garnitura vzporednih podlog magnetni, Dolžina: 90mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366740 90
GTIN	4045197693815
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Natančnost:** toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.**Trdota:** 60 HRC.**Fino brušene v paru.****Čas vpenjanja se skrajša za do 10 %.****Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Napotek:

Na voljo tudi v dolžinah 50, 70, 100 in 150 mm.

Posamične pare vzporednih podlog dobavlja proizvajalec.**Tehnični opis**

Višina	15 mm
Višina	22 mm
Višina	25 mm
Višina	30 mm

Višina	32 mm
Širina	2,5 mm
Dolžina	90 mm
Število letev	5 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 90×2,5 Višina 15 mm	366741 15
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 90×2,5 Višina 22 mm	366741 22
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 90×2,5 Višina 25 mm	366741 25
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 90×2,5 Višina 32 mm	366741 32
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 90×2,5 Višina 30 mm	366741 30