



Precizni notranji merilnik brez komparatorja Vario SV HM, Merilno območje: 160-430mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi **izvedbe Schwenk**. **Schwenk Vario SV** je sestavljen sistem, ki s zamenljivimi merilnimi glavami pokriva široko merilno območje. **Z merilnimi čepi iz karbidne trdine**. Možnost razširitve merilnega območja do \varnothing 800 mm.

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik **brez** prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Tehnični opis

Merilno območje	160 - 430 mm
Število merilnih glav	1
Merilna globina	180 mm
Število merilnih ploščic	4
Število merilnih nastavkov	7

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 800 mm	023210 800
--	------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 290 mm	484030 290
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 275 mm	484030 275
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 180 mm	484030 180
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 225 mm	484030 225