

Garant**Garnitura vzporednih podlog magnetni, Dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366740 125
GTIN	4045197329233
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Natančnost:** toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.**Trdota:** 60 HRC.**Fino brušene v paru.****Čas vpenjanja se skrajša za do 10 %.****Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Napotek:

Na voljo tudi v dolžinah 50, 70, 100 in 150 mm.

Posamične pare vzporednih podlog dobavlja proizvajalec.**Tehnični opis**

Višina	15 mm
Višina	30 mm
Višina	35 mm
Višina	37 mm

Višina	39 mm
Dolžina	125 mm
Širina	2,5 mm
Število letev	5 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 125×2,5 Višina 30 mm	366742 30
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 125×2,5 Višina 39 mm	366742 39
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 125×2,5 Višina 35 mm	366742 35
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 125×2,5 Višina 15 mm	366742 15
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 125×2,5 Višina 37 mm	366742 37