



Precizni notranji merilnik za zaprte izvrtine SS, Merilno območje: 20-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi **izvedbe Schwenk. Schwenk za zaprto izvrtino SS.** Za merjenje zaprtih lukenj in centrirnih nastavkov. Merilni drsnik in premerična merilna tipala so iz karbidne trdine.

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik **brez** prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Tehnični opis

Število pomičnih meril	3
Razdalja od dna izvrtine h	1,5 mm
Merilno območje	20 - 50 mm
Merilna globina	77 mm
Merilno območje pomičnega merila	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Centrirni krožnik, širina	18 mm

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60
DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20

Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38