

Garant**Garnitura vzporednih podlog magnetni, Dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366740 160
GTIN	4045197329240
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Natančnost:** toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.**Trdota:** 60 HRC.**Fino brušene v paru.****Čas vpenjanja se skrajša za do 10 %.****Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Napotek:

Na voljo tudi v dolžinah 50, 70, 100 in 150 mm.

Posamične pare vzporednih podlog dobavlja proizvajalec.**Tehnični opis**

Višina	47 mm
Višina	22 mm
Višina	30 mm
Višina	42 mm

Višina	37 mm
Širina	2,5 mm
Dolžina	160 mm
Število letev	5 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 160×2,5 Višina 22 mm	366744 22
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 160×2,5 Višina 37 mm	366744 37
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 160×2,5 Višina 30 mm	366744 30
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 160×2,5 Višina 42 mm	366744 42
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 160×2,5 Višina 47 mm	366744 47