



Precizni notranji merilnik za zaprte izvrtine SS, Merilno območje: 50-110mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi **izvedbe Schwenk. Schwenk za zaprto izvrtino SS.** Za merjenje zaprtih lukenj in centrirnih nastavkov. Merilni drsnik in premerična merilna tipala so iz karbidne trdine.

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik **brez** prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Tehnični opis

Število pomičnih meril	2
Merilno območje pomičnega merila	50 – 80; 80 – 110 mm
Merilna globina	55 mm
Merilno območje	50 - 110 mm
Razdalja od dna izvrtine h	1,5 mm
Centrirni krožnik, širina	34 mm

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 160 mm	023210 160
--	------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 35-90	439914 35-90
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5

komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65