

**Merilnik faze za notranji konus IFM, Merilno območje: 20-40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Razred artikla	46D

Opis**Izvedba:**

Merilnik IFM z merilnim konusom 90° za **določanje največjega Ø notranjega konusa**. Kaljeni merilni konični križ potisnete v notranji konus. Največji Ø je določen takrat, ko je merilni konus potisnjen do ravnega dela.

Obseg dobave:

Vklj. merilno uro

Napotek:

Posebne izvedbe z drugim kotom konusa po ponudbi. Merilne naprave za merjenje dolžine faze po ponudbi. Merilna ura in osnovno telo sta dobavljiva posamično.

Tehnični opis

Merilno območje	20 - 40 mm
Delitev skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
vse dele	kaljene

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Merilniki faze

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
---	-----------