

Garant**Garnitura vzporednih podlog magnetni, Dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366740 200
GTIN	4045197559418
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Natančnost:** toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.**Trdota:** 60 HRC.**Fino brušene v paru.****Čas vpenjanja se skrajša za do 10 %.****Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Napotek:

Na voljo tudi v dolžinah 50, 70, 100 in 150 mm.

Posamične pare vzporednih podlog dobavlja proizvajalec.**Tehnični opis**

Širina	2,5 mm
Dolžina	200 mm
Višina	40 mm
Višina	57 mm

Višina	47 mm
Višina	25 mm
Višina	52 mm
Število letev	5 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 200×2,5 Višina 47 mm	366746 47
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 200×2,5 Višina 25 mm	366746 25
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 200×2,5 Višina 40 mm	366746 40
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 200×2,5 Višina 57 mm	366746 57
Vzporedne podloge, par, magnetne, zaart. 366740 vel. 200×2,5 Višina 52 mm	366746 52