



## Precizni notranji merilnik za zaprte izvrtine SS, Merilno območje: 110-300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Razred artikla	46D

### Opis

#### Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi **izvedbe Schwenk. Schwenk za zaprto izvrtino SS.** Za merjenje zaprtih lukenj in centrirnih nastavkov. Merilni drsnik in premerična merilna tipala so iz karbidne trdine.

#### Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik **brez** prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

#### Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

#### Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

### Tehnični opis

Merilno območje	110 - 300 mm
Merilno območje pomičnega merila	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Razdalja od dna izvrtine h	2 mm
Število pomičnih meril	4
Merilna globina	45 mm

Centrirni krožnik, širina	81 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

## Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 800 mm	023210 800
--	------------

## Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 225 mm	484030 225
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 275 mm	484030 275
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 125 mm	484030 125
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 90-300	439914 90-300
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1