

**Merilnik faze za notranji konus IFM, Merilno območje: 40-60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Razred artikla	46D

Opis**Izvedba:**

Merilnik IFM z merilnim konusom 90° za **določanje največjega Ø notranjega konusa**. Kaljeni merilni konični križ potisnete v notranji konus. Največji Ø je določen takrat, ko je merilni konus potisnjen do ravnega dela.

Obseg dobave:

Vklj. merilno uro

Napotek:

Posebne izvedbe z drugim kotom konusa po ponudbi. Merilne naprave za merjenje dolžine faze po ponudbi. Merilna ura in osnovno telo sta dobavljiva posamično.

Tehnični opis

Merilno območje	40 - 60 mm
Delitev skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
vse dele	kaljene

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Merilniki faze