



Precizni notranji merilnik, karbidna trdina, brez merilne ure SU, Merilno območje: 18-35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne \varnothing s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **s karbidno trdino.**

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Merilno območje	18 - 35 mm
-----------------	------------

Merilna globina	110 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Število merilnih ploščic	2
Število merilnih nastavkov	9
Centrirni krožnik, širina	14,8 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60
DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60

Pribor

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø 34 mm	435084 34
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbida trdina Merilni Ø 22 mm	435094 22
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbida trdina Merilni Ø 32 mm	435094 32
Merilna ploščica za merilno območje 18 – 35 mm Debelina 0,5 mm	435107 0,5
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
	435094 18

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina
Merilni Ø 18 mm

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm 484030 18

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm 484030 19

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina
Merilni Ø 26 mm 435094 26

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina
Merilni Ø 34 mm 435094 34

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø
20 mm 435084 20

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø
24 mm 435084 24

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm 484030 32

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm 484030 24

Merilna ploščica za merilno območje 18 – 35 Debelina 1
mm 435107 1

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina
Merilni Ø 20 mm 435094 20

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm 484030 28

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø
18 mm 435084 18

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø
26 mm 435084 26

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm 484030 35

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm 484030 26

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø
28 mm 435084 28

Jekleno tipalo Tip 16 434900 16

komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm 434674 130/5

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina
Merilni Ø 30 mm 435094 30

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo Merilni Ø
30 mm 435084 30

komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 24 mm	435094 24
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 22 mm	435084 22
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 32 mm	435084 32
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 28 mm	435094 28