



Garnitura preciznih notranjih merilnikov, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 50-230mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435060 50-230
GTIN	2050001046659
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne \varnothing s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **iz jekla**.

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Število merilnih nastavkov	18
----------------------------	----

Merilna globina	180 - 230 mm
Število preciznih merilnikov	2
Merilno območje	50 - 230 mm
Število merilnih ploščic	7
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S9
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje Garnitura preciznih notranjih merilnikov Merilno območje 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 125 mm	484030 125
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 275 mm	484030 275
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 225 mm	484030 225
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100