

Mitutoyo
Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 18-35 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435202 18-35
GTIN	4946368612508
Razred artikla	44A

Opis
Izvedba:

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščiten pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na $\varnothing$ izvrtine, ki jo merite. Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti $\varnothing$, cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432050, vel. 10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Kalibriranje: C1

Natančnost ponovitve brez merilne ure: 0,5 μ m

Merilna globina: 100 mm

Število merilnih nastavkov: 9

Centrirni krožnik, širina: 12,7 mm

Tehnični opis

Merilno območje	18 - 35 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 μ m
Število merilnih nastavkov	9

Merilna globina	100 mm
Centrirni krožnik, širina	12,7 mm
Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Kalibriranje	C1
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	013210 10
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	013520 60
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Precizni notranji merilnik (izvedba B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	012930 60
DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60

Pribor

Distančni obroč z notranjim Ø 5,3 mm Širina obroča 0,5 mm	435220 0,5
Distančni obroč z notranjim Ø 5,3 mm Širina obroča 1 mm	435220 1
Merilna ura Merilno območje/Ø ohišja 10/58 mm	432050 10/58
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 18-35	439914 18-35