



## Garnitura preciznih notranjih merilnikov, karbidna trdina, brez merilne ure SU, Merilno območje: 18-100mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435070 18-100
GTIN	2050001048028
Razred artikla	46F

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne  $\varnothing$  s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **s karbidno trdino.**

#### Uporaba:

Za natančno merjenje  $\varnothing$ , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

#### Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

#### Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

#### Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

### Tehnični opis

Število merilnih nastavkov	27
Število preciznih merilnikov	3
Merilna globina	110 - 180 mm
Merilno območje	18 - 100 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Število merilnih ploščic	7
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S9
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

## Storitve

Kalibriranje Garnitura preciznih notranjih merilnikov Merilno območje 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001