



Merilnik vlažnosti in temperature, Tip: 608H1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Za natančno določanje **vlage, temperature in rosišča**. Neobčutljiv na rosenje. Ne potrebuje vzdrževanja. **Prikaz minimalne/maksimalne vrednosti** s funkcijo za ponastavitev. Primeren za postavitve ali obešanje.

Uporaba:

Idealen za nadzor klimatskih razmer v prostorih.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561, vel. 6LR61 in poročilom o kalibriranju.

Tehnični opis

Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti	10 - 95 %
Merilno območje temperature	0 - 50 °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti	3 %
Merilno območje rosišča td	-20 - 50 °C
Ločljivost merjenja temperature (0–50 °C)	0,1 °C
Višina	90 mm

Globina	40 mm
Širina	111 mm
Točnost pri merjenju tališča td	±0,5 (pri 25 °C) °C
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I6
Vrsta izdelka	Merilnik temperature in vlažnosti

Storitve

Kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027660 A
DAkKS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A