



Zapisovalnikov podatkov, Tip: 175H1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robustni, kompaktni 2-kanalni zapisovalnik podatkov z velikim zaslonom z osvetljenim ozadjem. Vgrajen pomnilnik za 1 milijon izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji. Merilna perioda je nastavljiva od 10 sekund do 24 ur. Življenjska doba baterij ≥ 3 leta (merilna perioda 15 minut, 25 °C). Dva standardna vmesnika (USB Mini in SD-kartica) za preprosto programiranje in odčitavanje podatkov zapisovalnika prek neposredne povezave z osebnim računalnikom. Dodatno merjene in zapisovanje merilnih vrednosti relativne vlažnosti.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, ključavnico, 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o umerjanju, programsko opremo ComSoft Basic V5, ki jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani.

Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB.

Tehnični opis

Dolžina	149 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Točnost merjenja temperature (notranje tipalo)	±0,4 °C
Točnost merjenja temperature (zunanje tipalo)	±0,5 °C
Višina	30 mm
Merilno območje temperature (notranje tipalo)	-20 - 55 °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti	±2 %
Oznaka proizvajalca	175 H1
Širina	55 mm
Kalibriranje	I6
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti	0 - 100 %
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta izdelka	Zapisovalniki podatkov

Storitve

Kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027660 A
DAkKS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
USB kabel Tip USB	474183 USB