



Infrardeči merilnik temperature, Tip: T4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474012 T4
GTIN	4029547011702
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Hitra, brezkontaktna meritev tudi na razdaljo.

- **Prikaz: Min./maks. vrednosti**
- **Nadzor mejnih vrednosti z optičnim in akustičnim alarmom.**
- **Majhno in priročno z osvetljenim prikazovalnikom.**
- **Hitro merjenje: 2 meritvi na sekundo.**

Realno označevanje merilne točke z **2-točkovnim laserjem.**

Natančno kontaktno merjenje.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu in 1 × baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaščitna mapa art. 474029. Merilno tipalo art. 474120.

Tehnični opis

Točnost (-30 do 0 °C)	±2 ali ±2 % od izmerjene vrednosti °C
Optika	30 : 1

Točnost (0,1 do 400 °C)	± 1 ali ± 1 % od izmerjene vrednosti °C
Merilno območje	-30 - 400 °C
Nastavljiva stopnja emisij	0,1 - 1
Širina	38 mm
Dolžina	75 mm
Masa	200 g
Višina	190 mm
Ločljivost za infrardečo svetlobo	0,1 °C
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I5
Vrsta izdelka	Merilnik temperature

Storitve

KalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A
---	----------

Pribor

Temperaturno tipalo tip K Tip OF	474120 OF
Usnjena zaščitna prevleka	474029
Temperaturno tipalo tip K Tip EF	474120 EF