



Merilnik vlažnosti in temperature, Tip: 608H2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Za natančno določanje **vlage, temperature in rosišča**. Neobčutljiv na rosenje. Ne potrebuje vzdrževanja. **Prikaz minimalne/maksimalne vrednosti** s funkcijo za ponastavitev. Primeren za postavitve ali obešanje. Dodatno s funkcijo alarma (utripajoč indikator) pri prekoračitvi mejne vrednosti.

Uporaba:

Idealen za nadzor klimatskih razmer v prostorih.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561, vel. 6LR61 in poročilom o kalibriranju.

Tehnični opis

Merilno območje rosišča td	-40 - 70 °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti	2 %
Merilno območje temperature	-10 - 70 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti	2 - 98 %
Širina	111 mm
Višina	90 mm

Točnost pri merjenju tališča td	±0,5 (pri 25 °C) °C
Globina	40 mm
Ločljivost merjenja temperature (0–50 °C)	0,1 °C
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I6
Vrsta izdelka	Merilnik temperature in vlažnosti

Storitve

Kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027660 A
DAkKS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A