



Infrardeči merilniki temperature in vlažnosti, Tip: 835T1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Hitri, natančni infrardeči termometri z intuitivnim in udobnim menijskim vodenjem s pomočjo ikon in krmilne palice.

Optika 50:1 dopušča zanesljivo merjenje tudi z velikih razdalj. 4-točkovni laser prikazuje natančno merilno območje in preprečuje napačne meritve.

- **Avtomatsko prilagajanje stopnje emisije v kombinaciji s površinskim tipalom art. 474120 vel. OF.**
- **Meritev s spletno povezavo prek brezplačne programske opreme.**
- **Pomnilnik za 200 izmerjenih vrednosti in 20 vrednosti stopnje emisije.**
- **Vklop/izklop osvetlitve ozadja.**
- **Optični in akustični signal pri prekoračitvi mejne vrednosti.**

Uporaba:

Največja možna varnost in natančnost pri merjenju temperature na srednjih razdaljah.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6 in poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Merilno tipalo art. 474120 vel. OF, programska oprema EasyClimate je na voljo za brezplačen prenos.

Tehnični opis

Točnost (-20,0 do -0,1 °C)	±1,5 °C
Točnost (0,0 do 99,9 °C)	±1,0 °C
Točnost ostalega merilnega območja	±1 % od izmerjene vrednosti
Točnost (-30,0 do -20,1 °C)	±2,5 °C
Optika	50 : 1
Masa	514 g
Ločljivost za infrardečo svetlobo	0,1 °C
Nastavljiva stopnja emisij	0,1 - 1
Širina	166 mm
Merilno območje	-30 - 600 °C
Dolžina	193 mm
Višina	63 mm
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Akumulatorska
Število laserskih točk	4
Kalibriranje	15
Vrsta izdelka	Merilnik temperature in vlažnosti

Storitve

DAkkS-kalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027610 A
KalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A

Pribor

Temperaturno tipalo tip K Tip OF	474120 OF
----------------------------------	-----------