



Zapisevalnikov podatkov z USB priklopno postajo, Tip: 174T



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 474200 174T |
| GTIN | 4029547010828 |
| Razred artikla | 47B |

Opis

Izvedba:

Priročn zapisevalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji.

Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C).

USB vmesnik (priklopna postaja) omogoča hitro in preprosto konfiguriranje zapisevalnikov podatkov ter branje zapisanih podatkov.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032 in poročilom o kalibriranju.

Dodatna priklopna postaja z USB priključnim kablom. Programska oprema ComSoft Basic V5 je na voljo kot brezplačen prenos.

Tehnični opis

| | |
|------------------|---------|
| Višina | 18,5 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Dolžina | 60 mm |
| Širina | 38 mm |
| Točnost merjenja temperature | $\pm 0,5$ °C |
| Merilno območje temperature | -30 - 70 °C |
| Kalibriranje | I9 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Število vključenih baterij | 2 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Pomnilnik naprav | 16000 izmerjenih vrednosti |
| Vrsta izdelka | Zapisovalniki podatkov |

Storitve

| | |
|---|----------|
| Kalibriranje merilnika temperature v prostoru Tip B | 027650 B |
| DAkS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A | 027670 A |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|