



Infrardeči merilniki temperature in vlažnosti, Tip: 835T2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Hitri, natančni infrardeči termometri z intuitivnim in udobnim menijskim vodenjem s pomočjo ikon in krmilne palice.

Optika 50:1 dopušča zanesljivo merjenje tudi z velikih razdalj. 4-točkovni laser prikazuje natančno merilno območje in preprečuje napačne meritve.

- **Avtomatsko prilagajanje stopnje emisije v kombinaciji s površinskim tipalom art. 474120 vel. OF.**
- **Meritev s spletno povezavo prek brezplačne programske opreme.**
- **Pomnilnik za 200 izmerjenih vrednosti in 20 vrednosti stopnje emisije.**
- **Vklop/izklop osvetlitve ozadja.**
- **Optični in akustični signal pri prekoračitvi mejne vrednosti.**

Z razširjenim **merilnim območjem do 1500 °C.**

Uporaba:

Natančno merjenje do 1500 °C iz varne razdalje.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6 in poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Merilno tipalo art. 474120 vel. OF, programska oprema EasyClimate je na voljo za brezplačen prenos.

Tehnični opis

Optika	50 : 1
Točnost ostalega merilnega območja	$\pm 2,0\text{ °C}/\pm 1\%$ od izmerjene vrednosti
Dolžina	193 mm
Masa	514 g
Merilno območje	-10 - 1500 °C
Ločljivost za infrardečo svetlobo	0,1 (od -10 do +999,9 °C); 1 (od +1000 do +1500 °C) °C
Nastavljiva stopnja emisij	0,1 - 1
Širina	166 mm
Višina	63 mm
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Akumulatorska
Število laserskih točk	4
Kalibriranje	I5
Vrsta izdelka	Merilnik temperature in vlažnosti

Storitve

KalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A
DAkKS-kalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027610 A

Pribor

Temperaturno tipalo tip K Tip OF	474120 OF
----------------------------------	-----------