



Merilnik temperature s temperaturno palico, Tip: T2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474080 T2
GTIN	4029547008375
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Mini merilnik temperature v žepni izvedbi

Visoka natančnost (termoelementi tip K).

Patentirana vrtljiva glava (180°). Temperaturna palica s križno tračnim površinskim polnilom.

Vzmetno križni trak se prilagodi vsaki površini.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno sponko, 3 baterijami art. 081561 vel. LR3.

Tehnični opis

Točnost (-50,0 do 99,9 °C)	±1 °C
Odzivni čas t_{99}	5 s
Točnost ostalega merilnega območja	±1 %
Dolžina tipalne cevi	150 mm
Ø tipalne cevi	12 mm
Merilne veličine	°C / °F

Življenjska doba baterije pribl.	1000 h
Ločljivost	0,1 °C
Merilno območje	od -50 do +350, kratkotrajno do 500 °C
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Merilnik temperature

Storitve

Kalibriranje temperaturnega tipala z/brez prikazovalnika Tip A	027520 A
---	----------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
---	------------