



## Zapisevalnikov podatkov z USB priklopno postajo, Tip: 174H



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474200 174H
GTIN	4029547010835
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Priročen zapisevalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji.

Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C).

USB vmesnik (priklopna postaja) omogoča hitro in preprosto konfiguriranje zapisevalnikov podatkov ter branje zapisanih podatkov. Dodatno merjene in zapisovanje merilnih vrednosti relativne vlažnosti.

#### Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032 in poročilom o kalibriranju. Dodatna priklopna postaja z USB priključnim kablom. Programska oprema ComSoft Basic V5 je na voljo kot brezplačen prenos.

### Tehnični opis

Širina	38 mm
Merilno območje temperature	-20 - 70 °C
Dolžina	60 mm
Točnost merjenja relativne vlažnosti	±3 %

Višina	18,5 mm
Točnost merjenja temperature	±0,5 °C
Kalibriranje	I6
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti	0 - 100 %
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Pomnilnik naprav	16000 izmerjenih vrednosti
Vrsta izdelka	Zapisovalniki podatkov

## Storitve

Kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027660 A
DAkKS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
----------------------------------------------	---------------