

**Mahr****Induktivno tipalo za merjenje dolžine, Tip: 2004M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434760 2004M
GTIN	4059192055042
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.

Kotna kapa za radialni izhod kabla. Kabel lahko s priloženo kapico priključimo pod kotom.

**Funkcija:**

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

**Obseg dobave:**

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

**Dodatni pribor:**

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

**Tehnični opis**

Merilna sila pri električni ničli	$0,75 \pm 0,15$ N
Odstopanje linearnosti pri $\pm 1,0$ mm	1,5 $\mu$ m
Merilno območje	$\pm 2$ mm
Združljivost	Mahr
Ponovljivost	0,1 $\mu$ m
Odstopanje linearnosti pri $\pm 0,5$ mm	0,4 $\mu$ m
Oznaka proizvajalca	P 2004M

Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Tipalo

## Pribor

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25