



Merilnik ravni zvoka, Tip: 815



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474300 815
GTIN	4029547001864
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Merilnik ravni zvoka razreda točnosti 2 po IEC 60942.

Funkcija:

Ovrednotenje frekvence po karakteristiki A in C, aktualna izmerjena vrednost, delna merilna območja, časovno ovrednotenje (s preklopom: HITRO 125 ms/POČASI 1 s); pomnilnik maksimalnih/minimalnih vrednosti.

Uporaba:

Idealna naprava za vsakodnevno uporabo na delovnih mestih. Za klimatske naprave in naprave ogrevanja, za merjenje hrupa strojev ali hrupa naprav za zgorevanje.

Ta merilna naprava za merjenje ravni hrupa v območju 32–130 decibelov pokriva večino področij uporabe. Pri tem je 30 decibelov primerljivih s tiktakanjem ure, 130 decibelov pa z letalskim motorjem na razdalji 25 metrov. Vrednotenje frekvence karakteristike A pri tem ustreza zvočnemu tlaku, ki ga zazna človeško uho, karakteristika A pa vrednoti nizkofrekvenčna območja hrupa. Prav na delovnem mestu je merilna naprava za merjenje decibelov nepogrešljiva, saj celo v pisarniških prostorih pogosto ne prepoznamo, kako visoka je dejanska raven hrupa, in zato ne moremo ustrezno ukrepati.

Obseg dobave:

Vklj. z mikrofonom, zaščito proti vetru, izvijačem za kalibracijo in baterijo, art. 081561, vel. 6LR61.

Napotek:

Kalibrator **ravni zvoka** po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	815
Višina	43 mm
Merilno območje	32 - 130 dB(A)
Širina	55 mm
Dolžina	255 mm
Masa	195 g
Točnost	±1,0 dB(A)
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I12
Vrsta izdelka	merilnikov nivoja hrupa

Storitve

KalibriranjeMerilnik ravni zvoka Tip S	029120 S
--	----------