



Zapisovalnikov podatkov brez USB priklopne postaje, Tip: 174T



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474201 174T
GTIN	4029547010798
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Priročen zapisovalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji.

Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C).

USB vmesnik (priklopna postaja) omogoča hitro in preprosto konfiguriranje zapisovalnikov podatkov ter branje zapisanih podatkov.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032 in poročilom o kalibriranju.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Dolžina	60 mm

Širina	38 mm
Višina	18,5 mm
Točnost merjenja temperature	±0,5 °C
Merilno območje temperature	-30 - 70 °C
Kalibriranje	I9
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pomnilnik naprav	16000
Vrsta izdelka	Zapisovalniki podatkov

Storitve

DAkS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A
Kalibriranje merilnika temperature v prostoru Tip B	027650 B

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------