



Induktivno tipalo za merjenje dolžine, Tip: 2004T



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434760 2004T
GTIN	4059192055059
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.

Kotna kapa za radialni izhod kabla. Kabel lahko s priloženo kapico priključimo pod kotom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

Dodatni pribor:

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

Tehnični opis

Ponovljivost	0,1 µm
Odstopanje linearnosti pri ±1,0 mm	1,5 µm
Merilna sila pri električni ničli	0,75 ± 0,15 N
Merilno območje	±3 mm
Odstopanje linearnosti pri ±0,5 mm	0,4 µm
Združljivost	Tesa
Oznaka proizvajalca	P 2004T

Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50