

**Globinski merilnik z analogno merilno uro, Merilno območje: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434805 10
GTIN	4045197234124
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Kaljen mostiček s fino lepano naležno površino. Vpenjalna stročnica omogoča zanesljivo pritrditev ure. **Ura ima skalo v levo – izmerjena globina se lahko neposredno odčita.** Merilna globina se lahko poveča s tipali različne dolžine (glejte art.. 434920).

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 434807 vel. 10 oz. 30.

Dodatni pribor:

Podaljški za merilno tipalo art. 434920.

Tehnični opis

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Merilno območje	10 mm
Ø merilne ure	58 mm
Širina mostička	16 mm
Dolžina mostička	80 mm

Ø tipalnega nastavka	4 mm
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C8
Delitev skale	0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	15 µm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilnik globine

Storitve

Kalibriranjemerilnega mostička Tip B	023360 B
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Rebrasta matica Navoj M14X0,5	434806 M14X0,5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30