

**Globinski merilnik z analogno merilno uro, Merilno območje: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434805 30
GTIN	4031452161892
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Kaljen mostiček s fino lepano naležno površino. Vpenjalna stročnica omogoča zanesljivo pritrditev ure. **Ura ima skalo v levo – izmerjena globina se lahko neposredno odčita.** Merilna globina se lahko poveča s tipali različne dolžine (glejte art.. 434920).

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 434807 vel. 10 oz. 30.

Dodatni pribor:

Podaljški za merilno tipalo art. 434920.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C8
Dolžina mostička	80 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Širina mostička	16 mm

Merilno območje	30 mm
Ø tipalnega nastavka	5 mm
Ø merilne ure	58 mm
Delitev skale	0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	20 µm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilnik globine

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100
Kalibriranje merilnega mostička Tip B	023360 B

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 30 mm	434807 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Rebrasta matica Navoj M14X0,5	434806 M14X0,5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15