

**komparatorja,  $\pm$  merilno območje/odčitek: 25/0,5 $\mu$ m**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434674 25/0,5
GTIN	4059192014261
Razred artikla	43A

## Opis

### Izvedba:

**Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.** Zanimarjiva zračnost pri spremembi smeri zaradi krogljčno uležajenega merilnega nastavka.

**Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.**

Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.

**Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.**

**Konstantna merilna sila** zaradi palične vzmeti.

**Velik prosti hod** za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).

**Razločno čitljiva skala.**

**2 oznaki tolerance** za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

**Opisno besedilo na sliki:**

**Tolerančne značke**

**Priključek**

za žični odmikalnik art. 434930

**Fina nastavitvev**

z utrditvijo (nastavitvev ničle).

**Uporaba:**

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

**Dodatni pribor:**

Žični odmikalnik art. 434930.

**Tehnični opis**

Širina	63 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	1 N
± merilno območje	25 µm
Kalibriranje	C3
Prosti hod	2,8 mm
Odčitavanje	0,5 µm
Dolžina	95 mm
Višina	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	komparatorja

**Storitve**

Kalibriranje komparatorja Tip FZ	023180 FZ
DAkkS-kalibriranje komparatorja Tip FZ	023190 FZ

**Pribor**

Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Žični odmikalnik Dolžina 500 mm	434930 500
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Žični odmikalnik Dolžina 140 mm	434930 140
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15

