



Merilnik temperature zraka in infrardeči merilnik temperature, Tip: 810



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474260 810
GTIN	4029547008320
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Priročne naprave s preprostim upravljanjem s kakovostnimi tipali z dolgo življenjsko dobo. Funkcija za zadržanje vrednosti, pomnilnik minimalnih/maksimalnih vrednosti in osvetlitev ozadja prikazovalnika za udobno odčitavanje izmerjenih vrednosti.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu, z zaščitnim pokrovom, s torbico za pas in 2 baterijama art. 081561, vel. LR3.

Tehnični opis

Točnost merjenja infrardeče svetlobe	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Optika	6 : 1
Dolžina	119 mm
Širina	46 mm
Merilno območje za infrardečo svetlobo	-30 - 300 °C
Višina	25 mm

Točnost merjenja zraka	±0,5 °C
Merilno območje za zrak	-10 - 50 °C
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I5
Kalibriranje	I9
Vrsta izdelka	Merilnik temperature

Storitve

DAkKS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A
DAkKS-kalibriranje infrardeči merilnik temperature Tip A	027610 A
Kalibriranje merilnika temperature v prostoru Tip B	027650 B
Kalibriranje infrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------