

Mahr**komparatorja, \pm merilno območje/odčitek: 50/1 μ m**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji. Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi kroglično uležajenega merilnega nastavka.

Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.

Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.

Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.

Konstantna merilna sila zaradi palične vzmeti.

Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).

Razločno čitljiva skala.

2 oznaki tolerance za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

Opisno besedilo na sliki:

Tolerančne značke

Priključek

za žični odmikalnik art. 434930

Fina nastavitvev

z utrditvijo (nastavitvev ničle).

Uporaba:

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

Dodatni pribor:

Žični odmikalnik art. 434930.

Tehnični opis

± merilno območje	50 µm
Prosti hod	2,8 mm
Odčitavanje	1 µm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Višina	20 mm
Kalibriranje	C3
Merilna sila	1 N
Širina	63 mm
Dolžina	95 mm
Standard	DIN 879
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	komparatorja

Storitve

Kalibriranje komparatorja Tip FZ	023180 FZ
DAkS-kalibriranje komparatorja Tip FZ	023190 FZ

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1

Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6

Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Žični odmikalnik Dolžina 140 mm	434930 140
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Žični odmikalnik Dolžina 500 mm	434930 500
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90

